


**Garant****Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 32 delar, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	639062 6
GTIN	4062406061395
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Alla verktyg förvaras säkert i ett slitstarkt specialutformat **polyuretanskumplastinlägg** där de alltid är klara fatt använda.

**Användningsdata:**

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M22 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M5 – M14.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

hylsor sexkant: 18 st nr 642229 storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Skruvmejselhylsor för Torx®: 8 st nr 643629 storlek TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

T-handtag: 1 st nr 641329 storlek 295

Förlängare: 3 st nr 641029 storlek 75; 125; 250

vardera 1 sexkanthylsnyckel: 1 st nr 641629 storlek 1/2

Spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

**OBS!:**

Sortimentet har dessutom plats för 4 st. smådelslådor nr 951251 storlek 2x3/1 eller 2 st nr 951251 storlek 2x6/1 (ingår inte i leveransen).

## Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	6-kants hylsnyckel
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	8-34 mm
Antal delar	32
fyrkantfäste	1/2 tum
Längd	510 mm
Bredd	294 mm
höjd	61 mm
Fyllnadsgrad i låda i G	8x20
Produktslag	hylsnyckel

## Tillbehör

Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642229 8
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642229 30
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642229 21
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642229 15
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641029 130
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642229 32
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641629 1/2
Systembox Typ 4-1	630310 4-1
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642229 22
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum med utstötare Typ	640025
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642229 10
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642229 24

Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX30	643629 TX30
easyPick smådelsbehållareHöjd 50 mm bredd × djup i G / typ 2X3/1	951251 2X3/1
Polyuretandinlägg för sortiment 639062	630304 639062
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642229 12
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642229 18
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642229 13
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642229 19
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX60	643629 TX60
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642229 14
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642229 34
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641029 255
T-handtag, 1/2 tum totallängd 295 mm	641329 295
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX25	643629 TX25
Systembox Typ 4	630305 4
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642229 17
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX40	643629 TX40
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX55	643629 TX55
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX27	643629 TX27
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642229 11
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641029 75
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX45	643629 TX45
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642229 27
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642229 16
Skruvdragarinsats för Torx®, 1/2 tum Torx®-profil TX50	643629 TX50