

Garant GRIDLINE

**7S-verktygsskåp komplett med 7 utdragslådor, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/7S****Beställningsdata**

Ordernummer	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktygsskåp i 30×28G, med 7 utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd**.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen. Priset gäller bara för den angivna lackeringen.

Teknisk beskrivning

vikt	158 kg
effektiv höjd	900 mm

höjd	1000 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Antal dörrar	0
effektiv höjd för lådor	900 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	700 mm
lådornas effektiva bredd i G	26
Bredd	750 mm
lådornas effektiva bredd	650 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Antal lådor	7
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktnamnsattribut	26×24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931163 50
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931163 250
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931163 125
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verktygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931155 1000