

 GRIDLINE

## Montagevagn för utdragslådor, 36×24G, höjd mm/antal lådor: 860/0



### Beställningsdata

Ordernummer	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Artikelklass	9GK

### Beskrivning

#### Utförande:

För utrustning med utdragslådor 36×24G.

Montagevagn i 40×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

#### Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

#### OBS!:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931354 eller nr 931356 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Materialtjocklek: 1,2 mm

Lådutdrag: Utdragsspärr

Höjdinställning i raster: 25 mm

Cylinderlås: modulär låscylinder

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 885 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 600 mm

lådurtsens höjd: 700 mm

maximal bärförmåga: 600 kg

## Teknisk beskrivning

vikt	76 kg
Djup	700 mm
lådurtsens höjd	700 mm
maximal bärförmåga	400 kg
effektiv höjd	600 mm
höjd	885 mm
Bredd	1000 mm
Ø hjul	125 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	36x24G

## Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931354 300
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931354 75
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931354 50
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931354 125
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931354 250

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931354 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931354 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931354 150
Matta till utdragslådor Dimension i G 36X24	951830 36X24
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 36X24	951885 36X24
Räfflad gummmatta för utdragslådor Dimension i G 36X24	951910 36X24