

Garant GRIDLINE

**Verktøysskåp komplett med lådor 75 kg, 46×24G, höjd mm/antal lådor:
1000/10****Beställningsdata**

Ordernummer	931405 1000/10
GTIN	4062406065720
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktøysskåp i 50×28G, med utdragslådor 46×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 50 mm- eller 2G-raster (från lådfronthöjd 75 mm). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen. Endast GridLine insticksskiljevägg i bredderna 2G, 4G, 6G, 8G, 10G eller 12 G kan användas.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd i G	46
lådornas effektiva djup i G	24
lådornas effektiva djup	600 mm
höjd	1000 mm

Lådornas effektiva yta i G	46x24
effektiv höjd för lådor	900 mm
Antal lådor	10
Djup	700 mm
Antal dörrar	0
vikt	256 kg
Bredd	1250 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd	1150 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
effektiv höjd	900 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamnsattribut	46x24G
Produktlag	Verkygsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931453 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931453 100
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931435 1000