

 GRIDLINE

## Montagevagn för utdragslådor, 46×24G, höjd mm/antal lådor: 860/0



### Beställningsdata

Ordernummer	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Artikelklass	9GK

### Beskrivning

#### Utförande:

För utrustning med utdragslådor 46×24G.

Montagevagn i 50×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanbeläggning på löpytan, svängbara hjul med spärr. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummimatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurts centralt låsbar med stiftcylinderlås.

#### Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

#### OBS!:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931454 eller nr 931456 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Materialtjocklek: 1,2 mm

Lådudrag: Utdragsspärr

Höjdinställning i raster: 25 mm

Cylinderlås: modulär låscylinder

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 885 mm

Bredd: 1250 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 600 mm

lådurtsens höjd: 700 mm

maximal bärförmåga: 600 kg

## Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
effektiv höjd	600 mm
Ø hjul	125 mm
vikt	81 kg
höjd	885 mm
maximal bärförmåga	400 kg
lådurtsens höjd	700 mm
Bredd	1250 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	46x24G

## Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 150 mm	931456 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931456 125
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931456 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 300 mm	931456 300
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 75 mm	931456 75

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931454 75
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 250 mm	931456 250
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 200 kg lådans fronthöjd 200 mm	931456 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931454 100
Matta till utdragslådor Dimension i G 46X24	951830 46X24
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 46X24	951885 46X24
Räfflad gummmatta för utdragslådor Dimension i G 46X24	951910 46X24