

Garant GRIDLINE

Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 750mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940167 750
GTIN	4062406069766
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

vikt	74 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1500 mm
effektiv höjd	613 mm

Handtag positionering	upptill
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Djup	500 mm
bredd i G	60
höjd	750 mm
ComfortClose	nej
djup i G	20
antal hyllor	2
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20	951980 60X20
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G, Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60	958146 60
	940651 125

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20

951985 60X20

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm

940651 150

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940550 30

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30

940560 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm

940651 75

Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Belysningsats Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 750/800 mm

940514 750/800

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm

940651 300