

Garant GRIDLINE

**Överskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940175 750
GTIN	4062406069841
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
effektiv höjd	613 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
bredd i G	60
djup i G	20

Handtag positionering	nedtill
höjd	750 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
antal hyllor	2
Bredd	1500 mm
vikt	74 kg
Djup	500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
	940651 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 750/800 mm

940514 750/800

Låsplatta till GridLine Typ GP21

914227 GP21

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm

940651 100

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm

940651 300