

Garant GRIDLINE

**Basskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940167 2000
GTIN	4062406069827
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

djup i G	20
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg

Handtag positionering	i mitten
ComfortClose	nej
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Bredd	1500 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal hyllor	10
Djup	500 mm
höjd	2000 mm
effektiv höjd	1863 mm
bredd i G	60
vikt	171 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60	958146 60
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Belysningsats Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 2000 mm	940514 2000