

Garant GRIDLINE

Överskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940175 1000
GTIN	4062406069858
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	20
höjd	1000 mm
Handtag positionering	nedtill
Djup	500 mm

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal hyllor	4
vikt	93 kg
Bredd	1500 mm
bredd i G	60
effektiv höjd	863 mm
ComfortClose	nej
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30

Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Hylla200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100