

Garant GRIDLINE

Storvolymbasskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941001 1000
GTIN	4062406071424
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Handtag positionering	upptill

ComfortClose	nej
effektiv höjd	845 mm
Bredd	750 mm
Djup	700 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
bredd i G	30
vikt	70 kg
höjd	1000 mm
djup i G	28
antal hyllor	1
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Belysningsset Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30	942550 30
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	942570 300
Åkverk eftermonteringsset passar till hurtsdjup i G 28	958480 28

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	942570 150
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	942570 200
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	942570 75
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skjuthandtag Typ 1	958490 1
Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	942530 30
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	942570 100
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	942570 125