

Garant GRIDLINE

**Storvolymbasskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	941021 2000
GTIN	4062406071493
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

djup i G	28
höjd	2000 mm

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
bredd i G	40
antal hyllor	4
Djup	700 mm
Bredd	1000 mm
effektiv höjd	1845 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
vikt	146 kg
Handtag positionering	i mitten
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

## Tillbehör

Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942573 200
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942573 150
Lutande hylla före Form - hårdskumlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 2000 mm	940501 2000
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942573 100
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 2000 mm	940511 2000
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942573 75
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942573 125
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942573 300
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F