

Garant GRIDLINE

Storvolymbasskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 941045 2000 |
| GTIN | 4062406071554 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|---------|
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | ja |
| Bredd | 1500 mm |
| höjd | 2000 mm |

| | |
|--|--|
| Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg |
| Handtag positionering | i mitten |
| Djup | 700 mm |
| djup i G | 28 |
| bredd i G | 60 |
| antal hyllor | 8 |
| vikt | 239 kg |
| ComfortClose | nej |
| effektiv höjd | 1863 mm |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skåptyp | Basskåp |
| Produktslag | Storvolymskåp |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 150 mm | 942580 150 |
| Låsplatta till GridLine Typ GP21 | 914227 GP21 |
| Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 942530 30 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 300 mm | 942580 300 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 75 mm | 942580 75 |
| Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F | 940559 F |

| | |
|---|-------------|
| Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30 | 942550 30 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 125 mm | 942580 125 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 200 mm | 942580 200 |
| Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 2000 mm | 940514 2000 |
| Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 100 mm | 942580 100 |