

Garant GRIDLINE

Storvolymbasskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941045 1000
GTIN	4062406071547
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1000 mm
ComfortClose	nej
Djup	700 mm

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
vikt	135 kg
effektiv höjd	863 mm
bredd i G	60
antal hyllor	2
Handtag positionering	upptill
djup i G	28
Bredd	1500 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30	942550 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	942580 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	942580 150
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	942530 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	942580 200
	942580 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning
Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning
Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm

942580 100

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar,
bredd 60G för skåphöjd 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Hyllkonsolsats för GridLine skåp
20 delar Typ F

940559 F

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning
Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm

942580 125