

Garant GRIDLINE

**Storvolymbasskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	941067 1000
GTIN	4062406071622
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1000 mm
Handtag positionering	upptill
effektiv höjd	863 mm
ComfortClose	nej
vikt	160 kg
djup i G	28

antal hyllor	2
bredd i G	80
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	2000 mm
Djup	700 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942583 300
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942583 150
Lutande hylla före Form - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942583 200

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning  
Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm

942583 100

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning  
Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm

942583 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning  
Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm

942583 125