

Garant**Universellt påbyggnadsställ, Djup 500 mm, höjd: 3000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	990015 3000
GTIN	4045197518316
Artikelklass	911

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stabila kvadratiska stolpar 40×40×2 mm med avståndet 40 : 40 mm med upphängningsslitsar för anpassning av hyllplanen till lagergodset. Stolparna har fotplattor av plast. **Mycket bärkraftiga hyllor** av tjock stålplåt med inåtbockade sidytor.

Färtlaster: Vid ett avstånd på 600 mm mellan hyllplanen är den maximala färtlaster 1375–5500 kg.

Användningsdata:

Idealiska för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv etc. Måtten är avpassade efter vanligen förekommande förvaringslådor av metall och plast – utrymmet utnyttjas optimalt. Kan anordnas som enkel-, serie- eller dubbelhyllställ. **Enkel, snabb och exakt montering utan skruvkopplingar.** Häng bara upp hyllorna och lås dem med de medföljande koniska pinnarna (nr 968420).

Lackering:

Hyllställstolpar i kolsvart RAL 9005, grå hyllor, **pulverbelagda.**

OBS!:

- **Lagerboxar för utrustning med universella hyllställ finns i grupp 96.**
- **För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.**
- **Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.**

Teknisk beskrivning

Hyllkonstruktion	Påbyggnadsställ
Kundmontering	ja
Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd	1375 - 5500 kg
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd	1031 mm
Insticksmontering	ja
Hyllplan bredd fritt mått	950 mm
Hylla monteringsstyp	koniska pinnar
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ höjd	3004 mm
Hyllplan bredd	1000 mm
antal hyllställsstativ	2
Hyllhöjd	3000 mm
antal hyllor	7
Hyllplanets djup	500 mm
hyllställsdjup	500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	180 kg
Höjdställning i raster	40 mm
Produktnamnsattribut	Djup 500 mm
Produktslag	Golvhyllställ

Tillbehör

Hyllplan, separat med 4 konsoler och 4 kilar Djup 500 mm	990060 500
Hyllställstolpe med fotplatta av plast, styck höjd 3000 mm	990050 3000
Sats med kilar och koniska pinnar till universalhyllställ	968420