

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 20×20G, höjd mm/antal lådor:
900/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 24×24G, med utdragslådor 20×20G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm

Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
effektiv höjd för lådor	800 mm
effektiv höjd	800 mm
höjd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	20
vikt	97 kg
Antal lådor	6
lådornas effektiva bredd i G	20
Antal dörrar	0
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Djup	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 900 mm	930525 900
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	930533 200
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	930533 150
Ändhåttor till grepplister20 delar Typ 10	951025 10
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	930533 100