

 GRIDLINE

Montagevagn för utdragslådor, 20×24G, höjd mm/antal lådor: 860/0



Beställningsdata

Ordernummer	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:

För utrustning med utdragslådor 20×24G.

Montagevagn i 24×28G med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul Ø 125 mm, med polyuretanlöpyta, svängbara hjul kan spärras. Med avrullningskant på 4 sidor, räfflad gummiplatta och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. En enkelutdragssäkring förhindrar att flera utdragslådor öppnas samtidigt. Hurtsen centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Utrustning med utdragslådor tillåts bara med nr 931046 eller nr 931048 (med enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor).

Materialtjocklek: 1,2 mm

Lådutdrag: Utdragsspärr

Höjdinställning i raster: 25 mm

Cylinderlås: modulär låscylinder

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 885 mm

Bredd: 600 mm

Djup: 700 mm

effektiv höjd: 600 mm
 lådhurtsens höjd: 700 mm
 maximal bärförmåga: 600 kg

Teknisk beskrivning

maximal bärförmåga	470 kg
Bredd	600 mm
lådurtsens höjd	700 mm
effektiv höjd	600 mm
vikt	54 kg
Ø hjul	125 mm
höjd	885 mm
Djup	700 mm
Materialtjocklek	1,2 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20x24G

Tillbehör

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 250 mm	931046 250
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931046 150
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 300 mm	931046 300
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931046 75

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931046 200
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931046 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 50 mm	931046 50
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning, 75 kg lådans fronthöjd 125 mm	931046 125
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X24	951910 20X24
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X24	951885 20X24
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X24	951830 20X24