

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:  
1000/10****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 1000/10
GTIN	4062406062620
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

**Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.**

**OBS!:**

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

**Teknisk beskrivning**

ComfortClose	nej
Antal lådor	10

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	183 kg
Djup	700 mm
effektiv höjd	900 mm
höjd	1000 mm
effektiv höjd för lådor	900 mm
lådornas effektiva djup	600 mm
Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
lådornas effektiva bredd i G	26
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Antal dörrar	0
lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Bredd	750 mm
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %

Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verkygsskåp

## Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Verkygsskåpstomme för utdragslådor höjd 1000 mm	931155 1000