

Garant GRIDLINE

**Verktgsskåp komplett med lådor 75 kg, 26×24G, höjd mm/antal lådor:
800/6A****Beställningsdata**

Ordernummer	931105 800/6A
GTIN	4062406062538
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Komplett utrustat verktgsskåp i 30×28G, med utdragslådor 26×24G. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen.

Teknisk beskrivning

Räfflad gummimatta på skyddskanten på tre sidor	nej
Djup	700 mm

lådornas effektiva bredd	650 mm
lådornas effektiva djup i G	24
Lådornas effektiva yta i G	26×24
Antal dörrar	0
Bredd	750 mm
effektiv höjd	700 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	200 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådornas effektiva bredd i G	26
Antal lådor	6
vikt	127 kg
lådornas effektiva djup	600 mm
ComfortClose	nej
effektiv höjd för lådor	700 mm
höjd	800 mm
Antal utdragshyllor	0
Underbyggnad under höjjusterbar arbetsplats	nej
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnamnsattribut	26x24G
Produktslag	Verktgsskåp

Tillbehör

Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 150 mm	931163 150
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 75 mm	931163 75
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 100 mm	931163 100
Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda,75 kg lådans fronthöjd 200 mm	931163 200
Verktgsskåpstomme för utdragslådor höjd 800 mm	931155 800