

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940121 1500
GTIN	4062406068882
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 50×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	1345 mm
Bredd	1250 mm

höjd	1500 mm
vikt	120 kg
Handtag positionering	upptill
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
antal hyllor	3
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
djup i G	20
bredd i G	50
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 50	940552 50
Upplagsskiva av plywood Dimension i G 50X20	951985 50X20
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 50	958146 50
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50	940560 50
	940510 1500

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar,
bredd 30G för skåpshöjd 1500 mm

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 50

940550 50

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar,
bredd 50G för skåpshöjd 1500 mm

940512 1500

Upplagsskiva av bambu Dimension i G 50X20

951980 50X20

Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 50

940590 50