


Garant GRIDLINE

**Basskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940165 750
GTIN	4062406069599
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

ComfortClose	nej
djup i G	20
vikt	74 kg
Djup	500 mm
bredd i G	60

Bredd	1500 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
antal hyllor	2
höjd	750 mm
effektiv höjd	613 mm
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	upptill
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Sockel med avtagbar lucka, djup 20G,Höjd 150 mm Hurtsbredd i G 60	958146 60
Upplagsskiva av bambu Dimension i G 60X20	951980 60X20
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
	940651 75

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm

Upplagsskiva av plywood Dimension i G 60X20

951985 60X20

Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30

940590 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm

940651 150

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm

940651 300

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 750/800 mm

940514 750/800

Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30

940552 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm

940651 200

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm

940651 125