

Garant GRIDLINE

**Överskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 750mm****Beställningsdata**

Ordernummer	940177 750
GTIN	4062406069872
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjutdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjutdörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.  
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

bredd i G	60
effektiv höjd	613 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
Djup	500 mm
höjd	750 mm

ComfortClose	nej
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	1500 mm
Handtag positionering	nedtill
antal hyllor	2
vikt	74 kg
djup i G	20
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 60G för skåpshöjd 750/800 mm	940514 750/800
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300