

Garant GRIDLINE

Överskåp med fönsterförsedda skjuddörrar, höjd: 500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940177 500
GTIN	4062406069865
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Skjuddörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Fasthållning av skjuddörrarna i ändlägen (öppna/stängda). **Nivelleringssockel** på basskåp med 8 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåp i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
bredd i G	60
ComfortClose	nej
Djup	500 mm
effektiv höjd	363 mm

vikt	56 kg
Bredd	1500 mm
Skåpfronter	med fönsterförsedd skjutdörr
antal hyllor	2
höjd	500 mm
djup i G	20
Handtag positionering	nedtill
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	940651 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	940651 300
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	940590 30
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940560 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	940651 150
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp, Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	940651 125

Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 30	940550 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	940651 100
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 30	940552 30
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp,Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	940651 200