

Garant GRIDLINE

Basskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	940841 2000
GTIN	4062406070717
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×20G. Passande utdragslådor: 36×16G (beställs separat)
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel med inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	81 kg
Handtag positionering	i mitten
Skåptyp	Basskåp

djup i G	20
effektiv höjd	1845 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
ComfortClose	nej
bredd i G	40
höjd	2000 mm
Bredd	1000 mm
Djup	500 mm
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hyllskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	940642 100
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 2000 mm	940511 2000
Lutande hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940560 40
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	940642 200
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000
Hylla för skåp-/sektionsbredd i G 40	940550 40

Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	940642 150
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	940642 300
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	940642 75
Hylla, slitsad för skåp-/sektionsbredd i G 40	940552 40
Hylla 200 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	940590 40
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för skåp med framåtöppnade dörrarbredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	940642 125