

Garant **GRIDLINE****Storvolymbasskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	941001 2000
GTIN	4062406071431
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

bredd i G	30
antal hyllor	4
Bredd	750 mm

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Djup	700 mm
vikt	128 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
djup i G	28
effektiv höjd	1845 mm
ComfortClose	nej
höjd	2000 mm
Handtag positionering	i mitten
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	942570 125
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30	942550 30
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	942570 75
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	942570 200
	942570 300

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning  
Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm

Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm

940501 2000

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 2000 mm

940510 2000

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning  
Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm

942570 100

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning  
Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm

942570 150

Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30

942530 30

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11