

Garant GRIDLINE

Storvolymbasskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941003 2000
GTIN	4062406071455
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåpet i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

bredd i G	30
vikt	128 kg
effektiv höjd	1845 mm

Handtag positionering	i mitten
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Bredd	750 mm
höjd	2000 mm
antal hyllor	4
ComfortClose	nej
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
djup i G	28
Djup	700 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	942570 125
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	942570 300
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåphöjd 2000 mm	940510 2000
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	942570 100

Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	942530 30
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	942570 75
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	942570 150
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	942570 200
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30	942550 30
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 2000 mm	940501 2000
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11