

Garant GRIDLINE

Storvolymöverskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941011 1000
GTIN	4062406071462
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 30×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	700 mm
antal hyllor	1
Handtag positionering	nedtill

höjd	1000 mm
djup i G	28
effektiv höjd	845 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	750 mm
ComfortClose	nej
bredd i G	30
vikt	70 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30	942550 30
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	942570 75
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	942570 300
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp medSlagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm	940501 900/1000
Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	942530 30

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	942570 100
Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	942570 150
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	942570 125
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	942570 200
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11