

Garant GRIDLINE

**Storvolymöverskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	941031 1000
GTIN	4062406071523
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymöverskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

ComfortClose	nej
effektiv höjd	845 mm
Handtag positionering	nedtill

bredd i G	40
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
antal hyllor	1
Bredd	1000 mm
djup i G	28
Djup	700 mm
höjd	1000 mm
vikt	81 kg
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Överskåp
Produktslag	Storvolymskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942573 200
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942573 75
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942573 100
	940501 900/1000

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåpshöjd 900/1000 mm

Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40

942530 40

Hyllkonsolsats för GridLine skåp 20 delar Typ F

940559 F

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm

942573 300

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm

942573 125

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm

942573 150

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåpshöjd 1000/1250 mm

940511 1000/1250