

Garant GRIDLINE

**Storvolymbasskåp med fönsterförsedda dörrar, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	941023 2000
GTIN	4062406071516
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

**leveransinnehåll:**

Skåp inklusive hyllor.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	146 kg
höjd	2000 mm

Handtag positionering	i mitten
effektiv höjd	1845 mm
bredd i G	40
Djup	700 mm
antal hyllor	4
Bredd	1000 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
ComfortClose	nej
djup i G	28
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942573 300
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942573 75
Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942573 200

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942573 150
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942573 100
Lutande hylla före Form - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942573 125
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 2000 mm	940511 2000
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11