

Garant GRIDLINE

Storvolymbasskåp med fönsterförsedda skjutdörrar, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941047 2000
GTIN	4062406071578
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 60×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95. Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

antal hyllor	8
Djup	700 mm
ComfortClose	nej

djup i G	28
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Bredd	1500 mm
Handtag positionering	i mitten
höjd	2000 mm
effektiv höjd	1863 mm
vikt	239 kg
bredd i G	60
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSkjutdörrar, bredd 60G för skåphöjd 2000 mm	940514 2000
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	942580 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	942580 100
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30	942550 30

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	942580 300
Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	942530 30
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	942580 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	942580 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	942580 150