

Garant GRIDLINE

Storvolymbasskåp med skjutdörrar helt av plåt, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	941065 2000
GTIN	4062406071615
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×28G.

Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Handtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåpet i den undre halvan.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942583 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

djup i G	28
höjd	2000 mm

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	100 kg
antal hyllor	8
bredd i G	80
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
vikt	266 kg
Djup	700 mm
Bredd	2000 mm
ComfortClose	nej
Handtag positionering	i mitten
effektiv höjd	1863 mm
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Höjdinställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942583 75
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942583 200
Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942583 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942583 150
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942583 100
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 2000 mm	940515 2000
Hyllkonsolsatts för GridLine skåp 20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942583 300