

Garant GRIDLINE

Skåp för tung last med skjutdörr helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942365 1000
GTIN	4062406072568
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp med utrustning i 80×28G.

Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i **förstärkt utförande för 200 kg** i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive hyllor.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

bredd i G	80
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
ComfortClose	nej
Handtag positionering	upptill
höjd	1000 mm
djup i G	28

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	200 kg
antal hyllor	4
Bredd	2000 mm
vikt	173 kg
Djup	700 mm
effektiv höjd	845 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600 kg
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinde
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Skåp för tung belastning

Tillbehör

Hyllplan för tung last för skåp-/sektionsbredd i G 40	942610 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942583 125
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942583 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942583 75
Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942583 200
Hyllkonsolsats för GridLine skåp20 delar Typ F	940559 F
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942583 150
	940515 1000/1250

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar,
bredd 80G för skåphöjd 1000/1250 mm

Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung
belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm

942583 300