

Garant GRIDLINE

**Storvolymsskåp med dörr helt av plåt, höjd: 2000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	942721 2000
GTIN	4062406072650
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Skåp utan utrustning i 40×28G. Passande utdragslådor: 36×24G (beställs separat).  
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

**OBS!:**

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

**Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

Bredd	1000 mm
djup i G	28
ComfortClose	nej
effektiv höjd	1845 mm

Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Handtag positionering	i mitten
vikt	119 kg
bredd i G	40
Djup	700 mm
höjd	2000 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Skåptyp	Basskåp
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymskåp

## Tillbehör

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942573 75
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40	942550 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942573 200
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942573 300
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942573 150

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Slagdörrar, bredd 40G för skåphöjd 2000 mm	940511 2000
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942573 100
Hylla med konsoler 100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942573 125
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000