

Garant GRIDLINE

Storvolymsskåp med med fönsterförsedd dörr, höjd: 2000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942703 2000
GTIN	4062406072636
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 30×28G. Passande utdragslådor: 26×24G (beställs separat). Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

höjd	2000 mm
bredd i G	30
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Bredd	750 mm

Djup	700 mm
djup i G	28
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
Skåptyp	Basskåp
vikt	107 kg
effektiv höjd	1845 mm
Handtag positionering	i mitten
ComfortClose	nej
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 200 mm	942570 200
Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm	940501 2000
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 125 mm	942570 125
Skjuthandtag till GridLine Typ GP11	914226 GP11
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastning Bredd 30G lådans fronthöjd 300 mm	942570 300
Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 30	942550 30

Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 30	942530 30
Belysningsatts Extended för GridLine-skåp medSlagdörrar, bredd 30G för skåpshöjd 2000 mm	940510 2000
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 75 mm	942570 75
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 150 mm	942570 150
Utdragslåda för slagdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 30G lådans fronthöjd 100 mm	942570 100