

Garant GRIDLINE

Storvolymsskåp med skjutdörr helt av plåt, höjd: 1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	942765 1000
GTIN	4062406072728
Artikelklass	9GI

Beskrivning**Utförande:**

Skåp utan utrustning i 80×28G. Passande utdragslådor: 36×20G (beställs separat).
Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

OBS!:

Hyllplan och tillbehör till GridLine storvolymsskåp och skåp för tung last se nr 942530 – 942610 och grupp 95.

Användning som skåp för tung last är möjlig bara med hyllplan för tung last nr 942610.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Handtag positionering	upptill
djup i G	28
bredd i G	80
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
höjd	1000 mm
Bredd	2000 mm
Skåpfronter	skjutdörr helt av plåt

Djup	700 mm
effektiv höjd	863 mm
vikt	138 kg
ComfortClose	nej
Skåptyp	Basskåp
Utförande	för individuell inredning
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1600
Höjdställning i raster	25
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Storvolymskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ GP21	914227 GP21
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 100 mm	942583 100
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 75 mm	942583 75
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 300 mm	942583 300
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 125 mm	942583 125
Hylla med konsoler100 kg för skåp-/sektionsbredd i G 40	942530 40
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 200 mm	942583 200
Utdragslåda för skjutdörrskåp med stor volym och för tung belastningBredd 40G lådans fronthöjd 150 mm	942583 150
	942550 40

Lutande hylla föreForm - hårdskuminlägg för lådor och väskor för skåp-/sektionsbredd i G 40

Belysningsatts Extended för GridLine-skåp med Skjutdörrar, bredd 80G för skåphöjd 1000/1250 mm

940515 1000/1250