



Plně izolovaný momentový klíč s nástrčnou ráčnou, přepínatelný, Maximální utahovací moment: 50Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657551 50
GTIN	4018754271900
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Momentový klíč **plně izolovaný do 1000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny spotřební díly je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. S **nástrčnou přepínatelnou ráčnou.**

Měrné jednotky: Nm, lbfft.

- **Quickrelease. Nástrčná ráčna s možností snadného přestavení z utahování doleva na utahování doprava. S bezpečnostním blokováním QuickRelease pro rychlou výměnu nástroje a efektivní ochranu před ztrátou.**
- **Bez nulování. Patentovaný vypínací systém nepodléhající opotřebení s ohýbací tyčí. Vynulování pro uvolnění pružiny není nutné.**
- **Quickselect. Osvědčené rychlé nastavení utahovacího momentu QuickSelect a přídatný kroužek se stupnicí pro jemné nastavení**

Výhoda:

Ve dvojité izolovaném plastovém potahu pro práce pod napětím nenajdete jen osvědčenou pečlivost STAHLWILLE. Skrývá se v něm zároveň i světově jedinečný a revoluční koncept: Tento momentový klíč umožňuje uživateli nastavování a kalibraci, např. pomocí mechanického kalibračního zařízení č. 654240 vel. 400, ve vlastní režii – bez zasílání. Dokonce je možná i výměna ráčny, bez nutnosti nové kontroly izolace.

Funkce:

Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze **plně izolované** nástroje.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva

Přesnost měření utahovacího momentu: $\pm 3 \%$

Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Kalibrování: O1

Celková délka L: 390 mm

Rozsah utahovacích momentů: 10 - 50 Nm

Rozsah utahovacích momentů: 7 - 37 lbfft

Dělení stupnice, 1 dílek =: 0,25 Nm

Hmotnost: 1660 g

Nastavený odpich na momentovém klíči [I₂]: 28 mm

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	$\pm 3 \%$
Upínání pro nástrčný nástroj	9×12 mm
Ukazatel	analogová
Hmotnost	1660 g
Upínací 4hran	3/8 palec
Maximální utahovací moment	50 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,25 Nm
Rozsah utahovacích momentů	10 - 50 Nm
Rozsah utahovacích momentů	7 - 37 lbfft
Nastavený odpich na momentovém klíči [I ₂]	28 mm
Celková délka L	390 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	336 mm
Norma	DIN EN ISO 6789

Technický list

Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Typ připojení	pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Měření	Krouticí moment
Délka páky bez nástrčného nástroje [L ₁]	308 mm
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Řada	MANOSKOP® 730R VDE
Elektrická izolace	VDE 1000 V
Funkce slipr	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	018820 400
Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	018830 1000
Kalibrace DAkkS Momentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400