



## Trykluftrørbåndsliber, Type: 14360



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079552 14360
GTIN	616026143609
Artikelklasse	03R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektiv trykluft-rørbåndsliber til bearbejdning af rør og rørbøjninger. Justerbart holdegreb. Fjederlejret arm muliggør hurtig skift af slibebånd. Slibebåndmål 13 – 40x760 mm.

#### Leveringsomfang:

**Rørbåndsliber**, håndtag, slibebånd 38x762 mm.

#### Bemærk:

Yderligere kontaktarmsudførelser til Dynafile® fra nr. 079559 fås på forespørgsel eller i vores eShop.

Udgangseffekt: 522 W

maks. omdrejningstal: 3400 min<sup>-1</sup>

Maks. luftbehov: 1124 l/min

Tilslutningsgevind: NPT

Tryklufttilslutning: 1/4 tommer

Båndbredde: 13; 19; 25; 32; 40 mm

### Teknisk beskrivelse

Vægt	2,9 kg
------	--------

Udgangseffekt	522 W
maks. omdrejningstal	3400 min <sup>-1</sup>
Arbejdsstøj	82 dB(A)
Båndbredde	13; 19; 25; 32; 40 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	14360
Maks. luftbehov	1124 l/min
Båndlængde	760 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
Produkttype	Båndslibere