

 ESCHENBACH**Lyslup varioLED+, Linse-Ø: 132mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	491655 132
GTIN	4048347905806
Artikelklasse	49A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Ergonomisk design – lavt energiforbrug – LED'er med lang levetid (op til 50.000 driftstimer).
- Lyslup med 84 højeffektive LED'er med lang levetid.
- Indstillelig ringbelysning eller segmenterbar belysning; kan dæmpes i 3 trin. Ringbelysningens lysstyrke: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmenterbar belysning: 2.350 lx/ 1.450 lx/ 960 lx.
- Farvetemperatur 6.500 K.
- Ra-værdi 86.
- Omgående fuld lyseffekt – flimmerfri.
- Asfærisk PXM®-letvægtslinse med hård cera-tec®-belægning med 3,55 dpt/2× og Ø 132 mm muliggør et stort synsfelt og giver en knivskarp, forvrængningsfri gengivelse af hensyn til ikke trættende arbejde.
- Linseafskærmning, klapbar og aftagelig.
- Hurtig skift mellem forstørrelse og normalvisning på grund af den „fritsvævende“ linse.
- Den utroligt lave vægt og de 6 led muliggør en optimal positionering af lumphovedet til enhver situation – forskellige monteringsmuligheder.

Leveringsomfang:

Bordklemme til pladetykkelser fra 18 til 74 mm.

Specialtilbehør:

Ekstra linse 6 dpt/2,5× forstørrelse med Ø 132 mm.

Bemærk:

Bordfod og linsesprøjtebeskyttelse til undersiden fås på forespørgsel.

Lyskilden kan udskiftes af producenten.

Teknisk beskrivelse

Forstørrelse (x gange)	1,9
Linse-Ø	132 mm
Længde, ledarm A	400 mm
Længde, ledarm B	400 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Lyslup