




SDMX 0903 AFEN, HB7635, Typ: INOX



Bestelldaten

Bestellnummer	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Artikelklasse	21A

Beschreibung

Ausführung:

- **Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.**
- **Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.**
- **Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.**

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p_{max}} = 3 \text{ mm}$.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,14 mm

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,14 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p_{max}}$ bei Vollnuten	3 mm
maximale Schnitttiefe $a_{p_{max}}$ beim Besäumen	3 mm
Korrekturfaktor f_z	2,5
ISO-Code Wendeschneidplatte	SDMX 0903 AFEN
Sorte	HB7635

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen