

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060204 FR, für Softcut® Fräser, HB7810, diamantbeschichtet



Bestelldaten

Bestellnummer	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Artikelklasse	21B

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,1 mm
Typ	ALU
Eckenradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 060204 FR
Sorte	HB7810
Schneidstoff	HM
Beschichtung	diamantbeschichtet

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	600 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	550 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		