

**Fræsevendeskærsplatte PNMG 1106XNEN-GM, til planfræser, PR1525****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 223310 GG     |
| GTIN                | 4960664732906 |
| Artikelklasse       | 25A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Pentagonale vendeplatter med 10 skær af hensyn til rentabel og stabil bearbejdning.  
GM - Generel anvendelse.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tilspænding $f_z$ pr. tand | 0,25 mm          |
| Type                       | GG               |
| Antal skift/skær           | 10               |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | PNMG 1106XNEN-GM |
| Type                       | PR1525           |
| Skæremateriale             | HM               |
| Planskær                   | 2 mm             |

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

|        | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|--------|------------------|----------------------|-----------------|
| GG (G) | egnet            | 180 m/min            | K               |
| tør    | egnet            |                      |                 |
| Luft   | egnet            |                      |                 |