

**Garant****Fræsevendeskærsplatte APMT 180508 ER, til Softcut®-fræser, HB7935****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215254 TI     |
| GTIN                | 4045197696199 |
| Artikelklasse       | 21A           |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 9 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type                       | TI                            |
| Tilspænding $f_z$ pr. tand | 0,17 mm                       |
| Hjørneradius               | 0,8 mm                        |
| Serie                      | Softcut®                      |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | APMT 180508 ER                |
| Type                       | HB7935                        |
| Skæremateriale             | HM                            |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til fræsning |

**Brugerdata**

|                            | <b>Egnet til</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kode</b> |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup> | egnet            | 40 m/min             | S               |
| våd, maksimal              | betinget egnet   |                      |                 |
| tør                        | egnet            |                      |                 |