



VNMA 160408, BUX220, Schneidkantenausführung: M



Bestelldaten

Bestellnummer	255598 M
GTIN	4045197818010
Artikelklasse	22I

Beschreibung

Ausführung:

- Einwegausführung.
- Einschneidig.

Hinweis:

Weitere Wendepplattenformen, Größen und Eckenradien auf Anfrage lieferbar.

Sorte: BUX220

Schneidkantenausführung: M

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 0,25 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	BUX220
Schneidkantenausführung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 200 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U

Schnitttiefe a_p	0,1 - 0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	CBN
Serie	Klemmdrehhalter
Serie	Bohrstange
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMA 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktnamensattribut	BUX220
Wendeplattenzuordnung	neutral