Hochleistungs-Dichtband transparent, Breite×Länge (mm×m): 50X5,5

Bestelldaten

Bestellnummer	083770 50X5,5
GTIN	4054596382770
Artikelklasse	08M

Beschreibung

Ausführung:
Das **3M™ 4411** wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung oder Naht, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten. Durch einen Ionomer-Träger ist es **beständiger gegenüber UV- und Chemikalienbelastungen**.
Hinweis:
Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Klebmasse: Acrylat
Stärke: 1 mm

Technische Beschreibung

Dehnungsfähigkeit	547 %
Herstellerbezeichnung	4411N
Stärke	1 mm
Breite	50 mm

Länge	5,5 m
Farbe	transparent
Zugfestigkeit	0,22 N/mm
Liner vorhanden	ja
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Versiegelung
Lagertemperatur	15 - 38 °C
Klebebandart	einseitig
Klebmasse	Acrylat
Mindesthaltbarkeit	12 Monat
Lager Luftfeuchtigkeit	30 - 70 %
temperaturbeständig bis	90 - 150 °C
Klebkraft auf Stahl	1,34 N/mm
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Besonderheit	UV-beständig
Besonderheit	anschmiegsam
Besonderheit	witterungsbeständig
Trägermaterial	Ionomerfilm
Produktart	Klebeband