

**Fräs-Wendeschneidplatte PNMU 1205 ANER-GM, für Planfräser, PR1210****Bestelldaten**

Bestellnummer	222816 GG
GTIN	4960664602605
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,11 – 0,44 mm
Typ	GG
Anzahl Wechsel/Schneiden	10
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNMU 1205 ANER-GM
Sorte	PR1210
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		