

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte VCGT 220530 FN, für Tauchfräser, HU7810****Bestelldaten**

Bestellnummer	211858 ALU
GTIN	4045197459558
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Feinkornsubstrat, polierte Spanleitstufen – extreme Reduzierung der Aufklebeneigung.

Hinweis:

$a_{p\max} = 7\text{ mm}$ für Schruppen mit $a_e = 1 \times D$.

Technische Beschreibung

Typ	ALU
Vorschub f_z	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	3 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 220530 FN
Sorte	HU7810
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1900 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	500 m/min	N
CuZn	geeignet	400 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet	100 m/min	N
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		