



## Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421310 0-25
GTIN	4059192058388
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit **10 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

Verpackung: stabile Box

Kalibrierung: B1

Ablesung: 0,001 mm

Ablesung: 0,00005 Zoll

Fehlergrenze: 2 µm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Spindelsteigung: 0,5 mm

### Technische Beschreibung

Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	2 µm
Spindel-Ø	6,5 mm
Ablesung	0,00005 Zoll
Spindelsteigung	0,5 mm

Messbereich	0 - 25 mm
Ablesung	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012050 25
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100
Signierung laserbeschriftet Typ	018940

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------