



Montagekruk, werkkruk met bamboeplaat



Bestelgegevens

Bestelnummer	965656
GTIN	4045197801036
Artikelklasse	91V

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en stabiele montagekruk met grote wielen Ø 100 mm (4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetter). Met geperforeerde zijwanden voor bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden uit groep 95 en open magazijnbakken uit groep 96.

Met praktisch aflegvak, afmetingen 352x395 mm (bxd). Hardschuim-interieurs passen het beste in de maat 6x10G (2 stuks).

Zitting van bamboe, dikte 25 mm. Zeer geschikt voor laswerkzaamheden.

Kleur:

Zilverkleurige **poedercoating**.

Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9x9 mm

Hoogte: 480 mm

Breedte: 450 mm

Diepte: 435 mm

Zittingbreedte: 450 mm

Zittingdiepte: 500 mm

Belastbaarheid: 150 kg

Technische beschrijving

Materiaal zitting	Bamboeblad
-------------------	------------

Hoogte	480 mm
Breedte	450 mm
Zittingbreedte	450 mm
Diepte	435 mm
Wiel-Ø	100 mm
Zittingdiepte	500 mm
Gewicht	10,8 kg
Aantal zwenkwielen zonder vastzetter	2
met rugleuning	nee
Aflegvak diepte	352 mm
Belastbaarheid	150 kg
Aantal zwenkwielen met vastzetter	2
Aflegvak breedte	392 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm