

## Mordaza de rectificado y de control con husillo roscado, Anchura de mordazas A: 70 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	363250 70
GTIN	4045197295804
Clase de artículo	38F

### Descripción

#### Ejecución:

Prisma rectificado.

Totalmente de acero; templado en toda su sección y **rectificado por todos los lados** para mecanizado por 4 lados.

**Con husillo roscado.** Con prisma horizontal.

#### Aplicación:

Para el **mecanizado calibrado con precisión y control.**

#### Precisión:

Dentro de **0,005 mm** / 100 mm.

#### Suministro:

**Estuche** resistente incluido.

Zona de sujeción máxima b: 80 mm

Altura de mordazas C: 30 mm

Longitud total a: 160 mm

Anchura total B: 70 mm

Altura del cuerpo de base G: 62 mm

Peso: 3 kg

### Descripción técnica

Altura del cuerpo de base G	62 mm
Zona de sujeción máxima b	80 mm
Longitud total a	160 mm

Peso	3 kg
Anchura de mordazas A	70 mm
Altura de mordazas C	30 mm
Anchura total B	70 mm