

Garant
XDPT 09T308 ER, HB7720, Type: HART


Bestelgegevens

Bestelnummer	212952 HART
GTIN	4045197812629
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Voeding f_z per tand: 0,43 mm

ISO-code wisselplaat: XDPT 09T308 ER

Hoekradius: 0,8 mm

Programmeerradius bij $a_{p \max}$: 1,99 mm

Technische beschrijving

Programmeerradius bij $a_{p \max}$	1,99 mm
ISO-code wisselplaat	XDPT 09T308 ER
Hoekradius	0,8 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij volle groeven	1,15 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij het kanten	1,15 mm
Correctiefactor f_z	2,5
Soort	HB7720

Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,15 mm
Voeding f_z per tand	0,43 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen